FABORY

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M20X50

Artikelnummer	07820.200.050
Merk	-
UBB	951351213339
UNSPSC	31161518
EAN	8715492162014
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
ISO	4028
DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M20
dp(max.)	15
L (mm)	50
P	2.5
s	10
t (min.)	8
z lang (min.)	10

Technische tekening



z lang als L ≥	30
z kort (min.)	5