
FABORY



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X35

Artikelnummer	08200.100.035
Merk	-
UBB	950351091232
UNSPSC	31161620
EAN	8715492551290
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26

Technische tekening

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
m	8
P	1.5
s	17

