



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X25

Artikelnummer	08200.120.025
Merk	-
UBB	950351093394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492551528
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30

Technische tekening

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
m	10
P	1.75
s	19

