



Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X260

Artikelnummer	08200.120.260
Merk	-
UBB	500621753721
UNSPSC	31161620
EAN	8715494507646
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	260 mm
Klasse	4.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30

Technische tekening

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	260
m	10
P	1.75
s	19

