

Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 605/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X50

Artikelnummer	08206.060.050
Merk	-
UBB	951351343102
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553386
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN	605/555
-----	---------

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
L (mm)	50
m	5
P	1

Technische tekening



fn (max.)	7.45
s	10
v (max.)	6.48

FABORY