



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X55

Artikelnummer 08250.050.055

Merk -

UBB 500645157735

UNSPSC 31161612

EAN 8717077066403

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk(max.)	13.55
k (max.)	3.3

Technische tekening

L (mm)	55
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48

