



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X55

Artikelnummer 08250.060.055

Merk -

UBB 950351601428

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554925

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	55 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88

Technische tekening

L (mm)	55
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

