



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X80

Artikelnummer 08250.060.080

Merk -

UBB 950351601915

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554970

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88

Technische tekening

L (mm)	80
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

