
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X120

Artikelnummer	08250.060.120
Merk	-
UBB	950351602335
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555014
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88

Technische tekening

L (mm)	120
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

