



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X130

Artikelnummer 08250.060.130

Merk -

UBB 500621753986

UNSPSC 31161612

EAN 8715494507660

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	130 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	16.55
k (max.)	3.88

Technische tekening

L (mm)	130
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

