



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50

Artikelnummer 08250.080.050

Merk -

UBB 950351603168

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555250

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	50
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

