



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X55

Artikelnummer 08250.080.055

Merk -

UBB 950351603242

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555267

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	55
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

