



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X80

Artikelnummer	08250.080.080
Merk	-
UBB	950351603739
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555311
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	80
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

