



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X130

Artikelnummer 08250.080.130

Merk -

UBB 950351604232

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555366

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 28
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 41

b (min.): $L \leq 125$ mm 22

d-D M8

dk(max.) 20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	130
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

