



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X160

Artikelnummer 08250.080.160

Merk -

UBB 950351604562

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555397

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	160 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 28
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 41

b (min.): $L \leq 125$ mm 22

d-D M8

dk(max.) 20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	160
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

