



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X170

Artikelnummer	08250.080.170
Merk	-
UBB	954351413461
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555403
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	170 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	170
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

