
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X200

Artikelnummer	08250.080.200
Merk	-
UBB	950351604729
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555427
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	200 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(max.)	20.65

Technische tekening

k (max.)	4.88
L (mm)	200
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

