



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X60

Artikelnummer 08250.100.060

Merk -

UBB 950351605635

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555519

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	60
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

