
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X120

Artikelnummer	08250.100.120
Merk	-
UBB	950351606476
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555595
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	120
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

