



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X130

Artikelnummer 08250.100.130

Merk -

UBB 950351606542

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555601

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	130
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

