



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X300

Artikelnummer	08250.100.300
Merk	-
UBB	950351607797
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555731
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	300 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
dk(max.)	24.65

Technische tekening

k (max.)	5.38
L (mm)	300
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

