



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X65

Artikelnummer	08250.120.065
Merk	-
UBB	950351608860
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555885
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	65
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

