



## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X90

Artikelnummer 08250.120.090

Merk -

UBB 950351609280

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555922

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                |        |
|----------------|--------|
| Diameter       | M12    |
| Lengte         | 90 mm  |
| Klasse         | 4.6    |
| Materiaalsoort | Staal  |
| Draadrichting  | Rechts |

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

### Standaarden

|     |                  |
|-----|------------------|
| DIN | 603/555          |
| NEN | ≈303/697         |
| BS  | ≈4933/3692       |
| NF  | ≈E27-351/E25-402 |
| ISO | ≈8677/4034       |

### Technische specificatie

b (min.): 36  
125mm  $L \leq 200$ mm

b (min.):  $L \geq 200$ mm 49

b (min.):  $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

dk(max.) 30.65

### Technische tekening

|           |      |
|-----------|------|
| k (max.)  | 6.95 |
| L (mm)    | 90   |
| m         | 10   |
| P         | 1.75 |
| fn (max.) | 8.75 |
| s         | 19   |
| Vn (max.) | 12.7 |

