



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X300

Artikelnummer 08250.120.300

Merk -

UBB 950351610825

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556134

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	300 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 36
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 49

b (min.): $L \leq 125$ mm 30

d-D M12

dk(max.) 30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	300
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

