



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X340

Artikelnummer 08250.120.340

Merk -

UBB 950351611088

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556158

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	340 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	340
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

