



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X400

Artikelnummer	08250.120.400
Merk	-
UBB	950351611328
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556189
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	400 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dk(max.)	30.65

Technische tekening

k (max.)	6.95
L (mm)	400
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

