



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X120

Artikelnummer 08250.160.120

Merk -

UBB 950351611815

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556424

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

DIN	603/555
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
dk(max.)	38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	120
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

