
FABORY



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X240

Artikelnummer	08250.160.240
Merk	-
UBB	950351612565
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556516
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	240 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(max.)	38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	240
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

