



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X260

Artikelnummer 08250.160.260

Merk -

UBB 950351612649

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556523

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	260 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
dk(max.)	38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	260
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

