



Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X300

Artikelnummer 08250.160.300

Merk -

UBB 950351612805

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556547

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	300 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal [4]. Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)

Standaarden

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697

Technische specificatie

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): $L \geq 200$ mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

dk(max.) 38.8

Technische tekening

k (max.)	8.95
L (mm)	300
m	13
P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

