

Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X30



Artikelnummer	08260.060.030
Merk	-
UBB	950351613894
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556639
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M6
dk	11.5
g	1
k	8
L (mm)	30
m	5
P	1

Technische tekening



