



## Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X40MM

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 08280.100.040                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351112103                  |
| UNSPSC        | 31161508                      |
| EAN           | 8715492557537                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Diameter             | 10 mm                           |
| Lengte               | 40 mm                           |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                         |
| Kopsoort             | Zeskantkop                      |
| Materiaalsoort       | Staal                           |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt         |
| Info                 | Houtschroefdraad vlgs DIN 7998. |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 2260    |
| NF  | E25-607 |
| DIN | 571     |

### Technische specificatie

|        |    |
|--------|----|
| D (mm) | 10 |
| k      | 7  |
| L (mm) | 40 |
| s      | 17 |

### Technische tekening

