


Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X65MM



Artikel nummer	08280.100.065
Merk	-
UBB	500621755882
UNSPSC	31161508
EAN	8715494507851
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	10
Lengte (L) (mm)	65
Remarks	Houtschroefdraad vlg. DIN 7998.
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607

Technische specificatie

k	7
s	17

Technische tekening

