
FABORY



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X240MM

Artikelnummer	08280.100.240
Merk	-
UBB	952351884558
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557711
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	240 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Technische specificatie

D (mm)	10
k	7
L (mm)	240
s	17

Technische tekening

