



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X130MM

Artikelnummer	08280.120.130
Merk	-
UBB	950351114679
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557841
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	130 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	130
s	19

Technische tekening

