



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 12X160MM

Artikelnummer	08280.120.160
Merk	-
UBB	950351114919
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557872
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	12 mm
Lengte	160 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Technische specificatie

D (mm)	12
k	8
L (mm)	160
s	19

Technische tekening

