



Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 16X70MM

Artikelnummer	08280.160.070
Merk	-
UBB	950351115338
UNSPSC	31161508
EAN	8715492558008
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	16 mm
Lengte	70 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Standaarden

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische specificatie

D (mm)	16
k	10
L (mm)	70
s	24

Technische tekening

