




## Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M6X30

Artikelnummer 08310.060.030

Merk -

UBB 950351617101

UNSPSC 31161612

EAN 8715492558244

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M6                     |
| Lengte               | 30 mm                  |
| Spoed (P)            | 1                      |
| Klasse               | 8.8                    |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 603   |
| BS  | ≈4933 |
| ISO | ≈8677 |
| NEN | ≈303  |

### Technische specificatie

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 24    |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 18    |
| d-D                                | M6    |
| dk(max.)                           | 16.55 |
| k (max.)                           | 3.88  |
| L (mm)                             | 30    |
| P                                  | 1     |
| fn (max.)                          | 4.6   |
| Vn (max.)                          | 6.48  |

### Technische tekening

