

Zeskantbout voor drukvaten ISO 4014 Staal (AD-W7) Blank 5.6 M12X70

Artikelnummer	08750.120.071
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	955351030304
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492563668
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Info

Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten: Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C. Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13. Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-

Merkblatt 1253/4
 zijn gemachtigd
 om een certificaat
 volgens EN 10204
 3.1 te vervangen
 door producent- en
 sterkteklassemarkering.
 Dit is ook
 geaccepteerd door
 Lloyd's Register
 Energy.voor
 drukvaten

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	18

Technische tekening

