FABORY

Hexagon head bolt for pressure vessels ISO 4014 Steel (AD-W7) Plain 5.6 M16X90

Artikelnummer	08750.160.090
Merk	-
UBB	950351669177
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563798
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	90 mm
Klasse	5.6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal (AD-W7)
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.Producenten die opgenomen

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

Technische tekening

