

## Zeskantmoer gedraaid MF linkse schroefdraad DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M12X1,25 (LH)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 11007.120.125                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355710902                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492567529                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M12                         |
| Klasse               | 6                           |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Materiaalsoort       | Automatenstaal              |
| Draadrichting        | Links (LH)                  |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |
| Info                 | linkse draad                |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technische specificatie

|     |      |
|-----|------|
| d-D | M12  |
| m   | 10   |
| P   | 1.25 |
| s   | 19   |

### Technische tekening

