FABORY

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M10 s=15 (LH)

Artikelnummer	11040.100.150
Merk	-
UBB	950355071289
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567963
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	15

Technische tekening

