

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M14 (LH)

Artikelnummer	11040.140.001
Merk	-
UBB	950355071446
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567987
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technische tekening

