FABORY

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M20 (LH)

Artikelnummer	11040.200.001
Merk	-
UBB	950355071776
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568014
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

