

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M5 (LH)

Artikelnummer	11042.050.001
Merk	-
UBB	950355777091
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568144
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische tekening

