

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M6 (LH)

Artikelnummer	11042.060.001
Merk	-
UBB	950355777174
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568151
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technische tekening

