

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M8 (LH)

Artikelnummer	11042.080.001
Merk	-
UBB	950355777257
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568168
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

