

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M12 (LH)

Artikelnummer	11042.120.001
Merk	-
UBB	950355613726
UNSPSC	31161727
EAN	8715492568182
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

