

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M24 (LH)

Artikelnummer	11042.240.001
Merk	-
UBB	500621759504
UNSPSC	31161727
EAN	8715494508223
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

