FABORY

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |6| M2,5

Artikelnummer	11300.025.001
Merk	-
UBB	950355089281
UNSPSC	31161727
EAN	8715492570789
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Klasse	|6|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	gedraaid

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M2.5
m	2
P	0.45
s	5

Technische tekening

